


**GABINETES CON PULSADORES, TIPO 12**

**ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA**

Homologación 508A de UL, tipo 12, 13.  
 Número de archivo: E61997  
 Homologación de cUL según CSA C22.2 N.º 94; tipo 12, 13;  
 número de archivo: E61997

Clasificación tipo 12, 13 de NEMA/EEMAC  
 Número de archivo de CSA 42186: Tipo 12  
 IEC 60529, IP65

**APLICACION**

Estos gabinetes con pulsadores están diseñados para soportar botones e interruptores de 30,5 mm o 22,5 mm.

**ESPECIFICACIONES**

- Acero calibre 16 o 14
- Cordones de soldadura continuos y alisados
- Tornillos cautivos en la tapa que se enroscan para máxima estanquidad
- Opción de unión en la tapa
- Clavija de puesta a tierra en el cuerpo
- Junta resistente al aceite
- Orificios de pulsador de 4 vías perforados en fábrica
- Gabinetes con más de una columna de orificios para pulsadores con una bisagra interna desmontable para mantener la tapa abierta durante el cableado
- Soportes de montaje externos soldados para una fácil instalación
- Orificios con un tamaño de 30,5 mm o 22,5 mm

**ACABADO**



Pintura en polvo de poliéster ANSI 61 gris o amarillo de seguridad OSHA por dentro y por fuera

**ACCESORIOS**

Sellos para orificios con selladores para el cabezal de línea  
 Tornillos a prueba de manipulación

**FOLLETO: PB1**
**Producto estándar**

Número de catálogo	A x B x C (in)	A x B x C (mm)	Tamaño del orificio	Cantidad de orificios	Calibre	Montaje G x H (in)	Montaje G x H (mm)	General L x W (in)	General L x W (mm)	J (in)	J (mm)	T (in)	T (mm)	X (in)	X (mm)	Y (in)	Y (mm)	Color
E1PB	3,50 x 3,25 x 2,75	89 x 83 x 70	30,5 mm	1	16	4,00 x 2,38	102 x 60	4,50 x 3,47	114 x 88	0,44	11	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Gris
E1PBY	3,50 x 3,25 x 2,75	89 x 83 x 70	30,5 mm	1	16	4,00 x 2,38	102 x 60	4,50 x 3,47	114 x 88	0,44	11	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Amarillo
E1PBG	3,50 x 3,25 x 2,75	89 x 83 x 70	22,5 mm	1	16	4,00 x 2,38	102 x 60	4,50 x 3,47	114 x 88	0,44	11	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Gris
E1PBGY	3,50 x 3,25 x 2,75	89 x 83 x 70	22,5 mm	1	16	4,00 x 2,38	102 x 60	4,50 x 3,47	114 x 88	0,44	11	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Amarillo
E2PB	5,75 x 3,25 x 2,75	146 x 83 x 70	30,5 mm	2	16	6,25 x 2,38	159 x 60	6,75 x 3,47	171 x 88	0,43	11	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Gris
E2PBY	5,75 x 3,25 x 2,75	146 x 83 x 70	30,5 mm	2	16	6,25 x 2,38	159 x 60	6,75 x 3,47	171 x 88	0,43	11	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Amarillo
E2PBG	5,75 x 3,25 x 2,75	146 x 83 x 70	22,5 mm	2	16	6,25 x 2,38	159 x 60	6,75 x 3,47	171 x 88	0,43	11	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Gris
E2PBGY	5,75 x 3,25 x 2,75	146 x 83 x 70	22,5 mm	2	16	6,25 x 2,38	159 x 60	6,75 x 3,47	171 x 88	0,43	11	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Amarillo
E3PB	8,00 x 3,25 x 2,75	203 x 83 x 70	30,5 mm	3	14	8,50 x 2,38	216 x 60	9,00 x 3,47	229 x 88	0,43	11	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Gris
E3PBY	8,00 x 3,25 x 2,75	203 x 83 x 70	30,5 mm	3	14	8,50 x 2,38	216 x 60	9,00 x 3,47	229 x 88	0,43	11	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Amarillo
E3PBG	8,00 x 3,25 x 2,75	203 x 83 x 70	22,5 mm	3	14	8,50 x 2,38	216 x 60	9,00 x 3,47	229 x 88	0,43	11	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Gris
E3PBGY	8,00 x 3,25 x 2,75	203 x 83 x 70	22,5 mm	3	14	8,50 x 2,38	216 x 60	9,00 x 3,47	229 x 88	0,43	11	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Amarillo
E4PB	10,00 x 3,25 x 2,75	254 x 83 x 70	30,5 mm	4	14	10,75 x 2,38	273 x 60	11,25 x 3,47	286 x 88	0,43	11	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Gris
E4PBY	10,00 x 3,25 x 2,75	254 x 83 x 70	30,5 mm	4	14	10,75 x 2,38	273 x 60	11,25 x 3,47	286 x 88	0,43	11	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Amarillo
E4PBG	10,00 x 3,25 x 2,75	254 x 83 x 70	22,5 mm	4	14	10,75 x 2,38	273 x 60	11,25 x 3,47	286 x 88	0,43	11	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Gris
E4PBGY	10,00 x 3,25 x 2,75	254 x 83 x 70	22,5 mm	4	14	10,75 x 2,38	273 x 60	11,25 x 3,47	286 x 88	0,43	11	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Amarillo
E4SPB	7,25 x 6,25 x 3,00	184 x 159 x 76	30,5 mm	4	14	7,75 x 5,38	197 x 137	8,25 x 6,47	210 x 164	0,58	15	6,00	152	2,11	54	2,61	66	Gris
E4SPBG	7,25 x 6,25 x 3,00	184 x 159 x 76	22,5 mm	4	14	7,75 x 5,38	197 x 137	8,25 x 6,47	210 x 164	0,58	15	6,00	152	2,11	54	2,61	66	Gris
E5PB	12,50 x 3,25 x 2,75	317 x 83 x 70	30,5 mm	5	14	13,00 x 2,38	330 x 60	13,50 x 3,47	343 x 88	0,58	15	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Gris
E5PBG	12,50 x 3,25 x 2,75	317 x 83 x 70	22,5 mm	5	14	13,00 x 2,38	330 x 60	13,50 x 3,47	343 x 88	0,58	15	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Gris
E6PBVL	14,75 x 3,25 x 2,75	375 x 83 x 70	30,5 mm	6	14	15,25 x 2,38	387 x 60	15,75 x 3,47	400 x 88	0,58	15	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Gris
E6PBGVL	14,75 x 3,25 x 2,75	375 x 83 x 70	22,5 mm	6	14	15,25 x 2,38	387 x 60	15,75 x 3,47	400 x 88	0,58	15	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Gris
E6PB	9,50 x 6,25 x 3,00	241 x 159 x 76	30,5 mm	6	14	10,00 x 5,38	254 x 137	10,50 x 6,47	267 x 164	0,58	15	6,00	152	2,11	54	2,61	66	Gris
E6PBY	9,50 x 6,25 x 3,00	241 x 159 x 76	30,5 mm	6	14	10,00 x 5,38	254 x 137	10,50 x 6,47	267 x 164	0,58	15	6,00	152	2,11	54	2,61	66	Amarillo
E6PBG	9,50 x 6,25 x 3,00	241 x 159 x 76	22,5 mm	6	14	10,00 x 5,38	254 x 137	10,50 x 6,47	267 x 164	0,58	15	6,00	152	2,11	54	2,61	66	Gris
E6PBGY	9,50 x 6,25 x 3,00	241 x 159 x 76	22,5 mm	6	14	10,00 x 5,38	254 x 137	10,50 x 6,47	267 x 164	0,58	15	6,00	152	2,11	54	2,61	66	Amarillo
E8PB	20,25 x 3,25 x 2,75	514 x 83 x 70	30,5 mm	8	14	20,75 x 2,38	527 x 60	21,25 x 3,47	540 x 88	0,58	15	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Gris
E8PBG	20,25 x 3,25 x 2,75	514 x 83 x 70	22,5 mm	8	14	20,75 x 2,38	527 x 60	21,25 x 3,47	540 x 88	0,58	15	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Gris
E9PB	9,50 x 8,50 x 3,00	241 x 216 x 76	30,5 mm	9	14	10,00 x 7,62	254 x 194	10,50 x 8,72	267 x 221	0,58	15	8,25	210	2,11	54	2,61	66	Gris
E9PBG	9,50 x 8,50 x 3,00	241 x 216 x 76	22,5 mm	9	14	10,00 x 7,62	254 x 194	10,50 x 8,72	267 x 221	0,58	15	8,25	210	2,11	54	2,61	66	Gris
E10PB	24,75 x 3,25 x 2,75	629 x 83 x 70	30,5 mm	10	14	25,25 x 2,38	641 x 60	25,75 x 3,47	654 x 88	0,58	15	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Gris
E10PBG	24,75 x 3,25 x 2,75	629 x 83 x 70	22,5 mm	10	14	25,25 x 2,38	641 x 60	25,75 x 3,47	654 x 88	0,58	15	3,00	76	1,73	44	1,86	47	Gris
E12PB	11,75 x 8,50 x 3,00	298 x 216 x 76	30,5 mm	12	14	12,25 x 7,62	311 x 194	12,75 x 8,72	324 x 221	0,58	15	8,25	210	2,11	54	2,61	66	Gris
E12PBG	11,75 x 8,50 x 3,00	298 x 216 x 76	22,5 mm	12	14	12,25 x 7,62	311 x 194	12,75 x 8,72	324 x 221	0,58	15	8,25	210	2,11	54	2,61	66	Gris
E16PB	11,75 x 10,75 x 3,00	298 x 273 x 76	30,5 mm	16	14	12,25 x 9,88	311 x 251	12,75 x 10,97	324 x 279	0,58	15	10,50	267	2,11	54	2,61	66	Gris
E16PBG	11,75 x 10,75 x 3,00	298 x 273 x 76	22,5 mm	16	14	12,25 x 9,88	311 x 251	12,75 x 10,97	324 x 279	0,58	15	10,50	267	2,11	54	2,61	66	Gris



30.5mm 4-VÍAS

22.5mm 4-VÍAS

